



折りたたみ型フル・スーパーロング・アーム 既設のボールにフル・スーパーロング・アーム

LiveCreator

商品名 ARM2-26P40/26P40R ARM2-26P50/26P50R フル・スーパーロング・アーム (ARM2-26シリーズ) 使用例

イメージは ARM2-26P40

●既設のボールに固定式
●耐荷重: min 2Kg ~ max 5Kg
●サイズ 単位: mm
115(W)X900(D)X490(H)
●総重量 単位: Kg

	VESA75	VESA100
ARM2-26P40	6.09	6.34
ARM2-26P40R	6.84	6.84

●力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
●主材質: アルミダイカストおよび鋼材
●ケーブルをアーム腹部に収納可

イメージは ARM2-26P50

●既設のボールに固定式
●耐荷重: min 2Kg ~ max 5Kg
●サイズ 単位: mm
115(W)X900(D)X490(H)
●総重量 単位: Kg

	VESA75	VESA100
ARM2-26P50	6.09	6.34
ARM2-26P50R	6.84	6.84

●力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
●主材質: アルミダイカストおよび鋼材
●ケーブルをアーム腹部に収納可

イメージは取っ手つきのアーム ARM2-26GR (取っ手を横方向につけた例)

当頁の商品のピボットヘッド部分の構成・立体図

●ピボットヘッド PTS-2101
●VESA100変換プレート PTS-2102
●取っ手つきVESAプレート PTS-2102R (型番にRがつく商品)

当頁の商品のメインアーム部分の構成・立体図

●スーパーアーム PTS2-263152
●ブラキャップ
●スーパーピン PTS-2105
●既設のボールから1m近く伸びます。デコの原理でボールには相当の負荷がかかります。ぐらぐらするボールや歯科利用ユニットの上下に電動するボールへの取り付けはご注意ください。

ピボットヘッド 取っ手つきか、取っ手つきでないかを選択(取っ手つき型番R)

ピボットヘッド PTS-2101 重量: 0.55Kg
取っ手つきVESAプレート PTS-2102R 重量: 0.75Kg
VESA100変換プレート PTS-2102 重量: 0.25Kg

●型番にRなしの商品はVESA100変換プレートPTS-2102が添付されます。
●型番にRのつく商品は取っ手つきVESAプレートPTS-2102Rが添付されます。
●取っ手つきVESAプレートは下方だけでなく横方向への取り付けも可能です。
●ヘッド部品を単品購入の場合はVESA100変換プレートPTS-2102は別売となります。

当頁の商品の取り付け部分の構成・立体図

●ボールマウンター PTS-2542
●ボールマウンター PTS-2540
●スパーサー金具 PTS-SPC40 (P40用) PTS-SPC50 (P50用)
左記取付金具のサイズより細いボールへ装着の場合別売にて上記アルミ製のスパーサーをご用意しております。(サイズ2mm厚×4枚 1組)

●特注にて55mm以上のボールへの取付け金具もご用意可能です。

前頁と当頁の商品に使用のパーツの詳細サイズ (mm)

棚等固定用クランプ、グロメット、壁つけ用ブラケット

ピンつきC型クランプ PTS-2501 重量: 1.05Kg
グロメット PTS-2522 重量: 0.27Kg
フランジつきグロメット (PTS-1010 & Pin01×1付) 重量: 0.57Kg
壁つけ用ブラケット PTS-2512 重量: 0.83Kg

●PTS-2501を使用する場合、机の天板や棚などに、挟んで固定。またクランプの側面のφ8の穴4個を利用してネジなどで壁面に固定することも可能。
●PTS-2522を使用する場合、机の天板や棚などにφ10程度の穴を開け、ネジ部の部分を天板や棚などに開けた穴を差し、ネジ部をボルトで締めて固定。
●PTS-2525を使用する場合、机の天板や棚などにφ10程度の穴を開け、添付のネジ(3分ネジ)をフランジ内のネジ穴と天板や棚などに開けた穴を通して、ネジ部を添付のボルトで締めて固定。またはフランジのスカート部のφ7の穴4個を使い、本ネジ等で固定。
●PTS-2512を使用する場合、本部の壁面では、ブラケットのφ6の穴を利用して、添付の木ネジで壁面に固定。コンクリートの壁面では、壁面にφ6程度の穴を開け、添付のカルフラックというプラスチックを金鉋などで軽く叩き込んだ後、添付の木ネジで壁面に固定。

ボールマウンター

ボールの直径が38.5mmの場合PTS-2542を、51mmの場合PTS-2540を選択。その他の直径の場合はご相談ください。

ボールマウンター片端取付型 PTS-2542 (PTS-1010 & Pin01×1付) 重量: 0.71Kg
ボールマウンター片端取付型 PTS-2540 (PTS-1010 & Pin01×1付) 重量: 0.71Kg

対応ボール径: 38.5mm~30mm (ボール径: 34mm以下の場合はスパーサー金具の使用を推奨)
対応ボール径: 51mm~39mm (ボール径: 47mm以下の場合はスパーサー金具の使用を推奨)